
LFT 3000





为了确保过滤器的质量,ISO 29463-1 要求对过滤效率达到 99.95% 或更高(ISO35H/H13)的 HEPA /ULPA 过滤器进行以下测试:

- 根据 ISO 29463-4 标准的局部效率测试
- 根据 ISO 29463-5 标准的整体效率测试

LFT 3000 将 ISO 标准的要求与简单的程序运作和快速的测试运行相结合。它由计算机控制,配有相应的软件来执行测试,并能简单快速地检验可能的泄漏点。

除局部过滤器效率外,整体效率也是测试报告的一部分。

优点

- 快速准确的扫描
- 自动检验报告
- 清晰的泄漏检验
- 滤芯安装简便
- 适用于各种过滤器尺寸的适配器

案例研究

- HEPA/ULPA 过滤器的分类
- 根据 ISO 29463-4/5 进行过滤器测试



规格参数

—————————————————————————————————————	100 – 1,200 m³/h
 压差测量	不超过 1,200 Pa
 压缩空气供应	6 bar
电源	400 V, 50 Hz
滤芯尺寸	300 x 300 – 600 x 1.200 mm

帕剌斯仪器 (上海) 有限公司

上海市松江区顺庆路650号6C幢5层,邮编 201612 info@palas.com.cn 021-5785 0190 www.palas.de

